

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



Le maschere intere riutilizzabili della serie BLS 5000 sono disponibili con guarnizione facciale in silicone o in gomma termoplastica. Sono munite di raccordo a baionetta **b-lock** e sono compatibili con la gamma di filtri BLS 200, per protezione da gas/vapori e particolati tossici.



BARDATURA

Fissata su sei punti di attacco la bardatura garantisce una regolazione estremamente precisa distribuendo uniformemente la pressione sul volto.

GUARNIZIONE FACCIALE

Disponibile nelle versioni in morbido ma resistente TPE (BLS 5600) o in morbido silicone, anallergico, particolarmente resistente alle temperature elevate (BLS 5700).

SISTEMA ANTICONDENSA

Progettato per evitare l'appannamento del visore tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera e non con trattamenti superficiali facilmente deperibili.

NUOVO ORONASALE INTERNO

In morbido ma resistente materiale termoplastico; facile da smontare e mantenere.

TAGLIE DISPONIBILI (BLS 5700)


La maschera BLS 5700 è disponibile in 3 taglie: Small. Medium e Large, per adattarsi a tutte le conformazioni facciali.

CONNESSIONE A BAIONETTA **b-lock**

Questa connessione è molto intuitiva e permette un rapido e sicuro aggancio alla maschera. Ha un feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente. Il doppio filtro offre una miglior distribuzione del peso sulla maschera e un più ampio campo visivo.

MEMBRANA FONICA (BLS 5700)

Uno strato di alluminio all'interno del gruppo di respirazione del dispositivo consente la trasmissione della voce.



VISORE ANTIGRAFFIO, CLASSE OTTICA 1 (EN 166)

Permette di avere una visuale panoramica senza distorsioni ottiche. Un trattamento superficiale di vetrificazione lo rende antigraffio.

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA

MATERIALI

GUARNIZIONE FACCIALE BLS 5700	Silicone
GUARNIZIONE FACCIALE BLS 5600	Elastomero termoplastico (TPE)
VISORE	Polycarbonato (PC) + vetrificazione
PORTAFILTRO	Poliammide (PA)
BARDATURA	EPDM
ORONASALE INTERNO	Elastomero termoplastico (TPE)
MEMBRANA FONICA (solo BLS 5700)	Alluminio

*Tutti i componenti a diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE
Le maschere BLS 5600 e BLS 5700 sono made in Europe, così come tutti i loro componenti*

DATI TECNICI

ARTICOLO	GUARNIZIONE FACCIALE	CLASSE del DISPOSITIVO	CLASSE OTTICA EN 166	CONNESSIONE	FPN (filtro polvere e combinato)	FPN (filtro gas)
BLS 5700	Silicone	2	1	Baionetta (b-lock)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 5600	Termoplastico	2	1	Baionetta (b-lock)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	TAGLIA	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg)
BLS 5600	8001083	M	570	1	4	3,08
BLS 5700	8102017	S	588	1	4	3,80
BLS 5700	8001036	M	580	1	4	3,12
BLS 5700	8102018	L	542	1	4	4,64

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni/5 anni (termoplastico)
TEMPERATURA	-10°C/+50°C
UMIDITÀ RELATIVA	80% max

CERTIFICAZIONI

Le maschere intere BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale) per dispositivi di III categoria
- Sono testate e certificate in accordo alla normativa tecnica armonizzata EN 136:1998
- Sono certificate e controllate secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n° 0426)
- Sono marcate CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



MODELLI DISPONIBILI



Maschere intere
BLS 5700 - BLS 5600

DISPOSITIVI COMPATIBILI



Filtri serie
BLS 200

Filtri serie
BLS 201

DISPOSITIVI CON LA STESSA CONNESSIONE



Semimaschere
BLS 4000next S - BLS 4000next R

FILTRI COMPATIBILI

CODICE	PRODOTTO	PROTEZIONE	CODICE COLORE
8011118	202 P3 R ⁽⁵⁾	Polvere	○
8011109	211 A2	Gas e vapori organici, classe 2	●
8011205	212 AX	Gas e vapori organici con punto di ebollizione ≤ 65 ° C	●
8011110	213 ABE1	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 1	● ● ●
8011111	214 ABEK1	Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca e derivati, classe 1	● ● ● ●
8011112	221 A2P3 R	Gas e vapori organici, classe 2 e polvere	● ○
8011113	222 ABEK1P3 R ⁽²⁾	Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca e derivati, classe 1 e polvere	● ● ● ● ○
8011206	225 AXP3 NR ⁽¹⁾	Gas e vapori organici con punto di ebollizione ≤ 65 ° C e polvere	● ○
8011145	226 ABE1P3 R	Gas e vapori organici, inorganici e acidi e polvere	● ● ● ○
8117029	227 ABEK1HgP3	Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca e derivati, classe 1, vapori di mercurio e polvere, acido fluoridrico	● ● ● ● ● ○
8011133	242 ABE2 ⁽³⁾	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 2	● ● ●
8011114	243 ABEK2 ⁽³⁾	Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca e derivati, classe 2	● ● ● ●
8011134	244 K2	Ammoniaca e derivati, classe 2	●
8011140	253 ABE2P3 R ⁽¹⁾	Gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 2 e polvere	● ● ● ○
8011141	254 ABEK2HgP3 R D ⁽¹⁾	Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca e derivati, classe 2, vapori di mercurio e polvere	● ● ● ● ● ○
8117008	301 P2 R ⁽⁴⁾	Polvere	○
8117030	301-3 P3 R ⁽⁴⁾	Polvere	○

⁽¹⁾ questi filtri non possono essere usati con semimaschere perché il loro peso è > 300g

⁽²⁾ questi filtri sono testati contro l'acido fluoridrico

⁽³⁾ questi filtri sono testati contro la formaldeide

⁽⁴⁾ prefiltro antipolvere da montare su filtri gas serie BLS 200

⁽⁵⁾ questi filtri sono stati testati con la tecnologia Nano Filtration

CAMPI DI IMPIEGO

L'utilizzo della maschera intera è consigliabile nei seguenti casi:

- quando le sostanze contaminanti cui si è esposti comportino la necessità di una protezione congiunta vie respiratorie/occhi
- quando la concentrazione di contaminante sia superiore al fattore di protezione nominale assicurato dalle semimaschere.

Fattore di protezione maschera intera: 1.000 x TLV con filtri antipolvere e combinati; 2.000 x TLV con filtri antigas.

SERIE BLS 5000



MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA

LIMITI D'UTILIZZO

Non utilizzare la maschera intera quando:

- la concentrazione di ossigeno è < 17%
- i contaminanti presenti non siano noti, o in concentrazioni che superano il fattore di protezione del facciale

NOTA: è improbabile che i requisiti di tenuta siano garantiti a persone con barba o occhiali

ACCESSORI



C41 – Borsa tessile con tracolla.



C22 – Montatura per lenti correttive.



C90 – Contenitore appendibile.



Q409 – Spray disinfettante (150ml).



Q530 – Salviette disinfettanti multiuso.



K19 – Coprischermo in acetato.

GUIDA ALLA SELEZIONE

GUARNIZIONE IN TERMOPLASTICO

- Ha una superficie piacevole al tatto
- Più facilmente riciclabile

GUARNIZIONE IN SILICONE

- Molto morbida e confortevole
- Sopporta meglio gli stress meccanici, termici e chimici
- Non si deforma con il tempo ed è più stabile ai raggi UV
- Anallergico

MASCHERA INTERA VS SEMIMASCHERA

- Fornisce un Fattore di Protezione Nominale molto superiore: 1.000 x TLV con filtri antipolvere e filtri combinati; 2.000 x TLV con filtri antigas
- Protegge viso e occhi da polveri, schegge, urti meccanici e agenti chimici
- Supporta i filtri con peso totale superiore a 300 g

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.